



## ALLASPAKETTI Hafa GO

Tuotenumero: 1580440

Hafa Go pesuallaskaappi posliini altaall. Pehmeästi sulkeutuva laatikko, jossa on runsaasti säilytystilaa. Viemäröinti lattiaan tai seinään. Kätevän asennuskiskon ansiosta asennuksen suorittamiseen riittää yksi henkilö. Säädetävät kiinnityshelat. Allaskaappiin sopii PUM-vesilukko tuotenumera 126 56 00. Luo yksilöllinen ilme vetimiemme ja nappiemme avulla.



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

EAN 7330027106731

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14688

CE kattaa kyllä

ETIM EC011382

#### Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm) 610

Syvyys (mm) 395

Korkeus (mm) 455

Nettopaino (kg) 25

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali MDF, Lastulevy, Posliini

Materiaali etuosa MDF

Materiaali runko Lastulevy

Pintakäsittely Lakattu

Pintakäsittely finish Matta

Väri Valkoinen

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m) 0,495

Pakk. leveys (m) 0,660

Pakk. pituus (m) 0,444

Bruttopaino (kg) 27,500

#### Muuta

Kiinnityksen tyyppi Säädetävien kiinnityshelat ja seinäkisko

Aukaisumekanismi Pehmeästi sulkeutuva

### HOITO-OHJEET

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalustemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta